

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4393 Kastenwagen



**Transportgeräte**



Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	750
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1200
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	780
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	292, 582, 882, 1182, 1482
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	90
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1370
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	840
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1792
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Ausführung</b>	Drahtgitter mit Stangenverschluss
<b>Gewicht (kg)</b>	176
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976043937