


**DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A (204 911)**



Abbildung unverbindlich



Typ	DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A
Art.-Nr.	204 911
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Spannbereich	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	23 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Anwendungshinweis	Leitungsführung (Halter) seitlich verstellbar
Innengewinde	M6
Gewicht	98 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364030640
VPE	25 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.