



REDLITHIUM-ION™

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG / 400A

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme.

- Auspressdruck von bis zu 182 kg/1780 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronikschalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Auspressdruck	182 kg/1.780 N
Länge (ohne Düse)	190 mm
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Lieferumfang

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 400 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Artikelnummer: 4933 441665
EAN Code: 4002395 001880

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!