

ND-180



Leichte und funktionale Schneidemaschine, mit hoher Schnittleistung.
 Einphasenmotor mit Überhitzungsschutz.
 Für Steingut, Kacheln, Fliesen, Ziegeln und andere Baustoffe.
 Wird mit einer Diamantscheibe Ø 180 mm. geliefert.
 Mit Sicherheits-Wärmeschalter.
 Tauchkühlung der Scheibe.
 Elektrokabel: 1,5 m.
 Schwenkbare Plattform für Gehrungen bis zu 20 cm.
 Anschlag für 45°- Schnitte.
 Mit Zubehörteilen für Gehrungsschnitte.



REF.													
ND-180 ohne Koffer	25925	230V-50 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 ohne Koffer	25926	120V-60 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 ohne Koffer	25927	220V-60 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 ohne Koffer (Nur für Brasilien)	25968	120V-60 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 ohne Koffer (Nur für Brasilien)	25967	180V-220 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	ja	13,16 kg
ND-180 ohne Koffer (Nur für Nordamerika)	25963	120V-60 Hz.	1	12	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 ohne Koffer (Nur für Australien)	25928	240V-50 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	-	11,8 kg
ND-180 mit Koffer	25945	230V-50 Hz.	1	12	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	ja	13,16 kg
ND-180	25964	120V-60 Hz.	1	12	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	ja	13,16 kg
ND-180 UK.	24956	230V-50 Hz.	1	16	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	ja	13,16 kg

