

Artikelnummer: 122786

Kurzbeschreibung: Randbeschermprofiel type B, 5 m/rol, geel/zwart

Langbeschreibung: Randbeschermprofiel type B, 5-m-rol:
[ul] zelfs de zwaarste schokken opvangen en waarschuwen voor gevaarlijke punten de flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren aan randen, uitstekende delen en obstakels ze absorberen harde schokken en voorkomen zo schokken en beschermen tegen stampende beschadigingen Voor gebruik op interne transportroutes, op machines en voertuigen of op muren en doorgangen binnen of buiten. een speciaal fabricageproca'©da'© beschermt de waarschuwingsmarkering tegen verfafschuring door een speciaal fabricageproca'©da'© voor individuele montage op vijf meter wielen beschikbaar op vijf meter wielen zijn voor het bevestigen van Temperatuurbestendig van -40-° tot +100-° C. voor binnen- en buitengebruik Brandproef volgens DIN EN 13501-1 Klasse E Type B: Ronde ø 40 mm[ul]

