


# E37450



## Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



### Einsatzbereich

Ausführung für Temperatursensoren EL = 350 mm

Druckfestigkeit [bar] 400

### Genauigkeit / Abweichungen

Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 13

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 1577,5

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensoranschluss 1/2 NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT

Prozessanschluss Ø 38,1 mm

Einbaulänge EL [mm] 267

Bohrungslänge BL [mm] 304,8

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück