

**Artikelnummer:** 308653

**Kurzbeschreibung:** Edelstahl-Tischwagen 3 Etagen, 825 x 500 mm

**Langbeschreibung:** Edelstahl-Tischwagen 3 Etagen, 825 x 500 mm: Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 825 x T 500 mm  
Außenmaß: B 910 x T 590 mm  
Gesamthöhe: 940 mm

Höhe obere Etage: 810 mm

Tragkraft: 100 kg

Rad ø: 100 mm

**EAN/GTIN:** 4250448509511



Etagenabstand: 280 mm

Eigengewicht: 15 kg