


Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Dual/Start AGM Batterie - EP450

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	50 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	750 A (EN)
Gewicht Weight	19 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure -festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid - fixed in glass mat
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	B7
Abmessungen Measurements	LxBxH: 260x173x206 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, blauer Deckel, Ventilstopfen black PP box, blue cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	PKW-LKW-Landmaschinen- Boote- Rollstühle- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio
Separator	Glasvlies-Seperator, Elektrolyt in Vlies festgelegt Glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber
Polausführung Terminal Type	DT
Entgasung Degassing	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination Maintenance-free
Einsatzgebiet Application	Boote-Freizeit- und Sportfahrzeuge- Reha Boats-leisure and sport vehicle- rehab
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

