

Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 /
450 mm, Aus Polyethylen in grau

® RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 324705



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit






Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm
- Aus Polyethylen in grau
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahng geeignet
- 5 Jahre Garantie

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar durch	Stapelrand
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	200 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Breite	300 mm	Griff	verstärkte Griffmulde
Tiefe	500 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Bodentiefe	450 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
recyclebar	ja	Farbe	grau
Gefahrstoffefignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Garantie	5 Jahre
rollenbahnggeeignet	ja	Größe	2 - HxBxT 200x300x500/450 mm
stapelbar	ja	Gewicht	1,27 kg

Zubehör

101490		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 300 x 450 mm, in transparent
101495		Längsteiler, für Sichtlagerkasten, Höhe x Tiefe 200 x 500 mm, für Kastengröße 2, aus Stahl
209216		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 1+2, in transparent
978359		Tragegange, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 200 x 300 mm
978472		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 1+2, in weiß

Dazu passt auch ...

215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
298285		Kommissionierwagen, Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n), Plattform aus Stahl mit Abrollrand, 2 Böden geneigt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung