

hofs Weitspannregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1520 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 510499



hofs Weitspannregal

Anbauregal

Weitspannregal

- Anbaufeld
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1520 x 635 mm
- Feldlast 2000 kg
- Fachlast 350 kg
- Fach Breite x Tiefe 1500 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden








- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen	Verstärkung durch Unterzüge
Regaltyp	Weitspannregal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	verzinkt
Höhe	3000 mm	Regal Ausstattung	Böden
Breite	1520 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Tiefe	635 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Fachlast	350 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachbreite	1500 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Feldlast	2000 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Fachtiefe	600 mm	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Holzboden	Gewicht	126,82 kg

Zubehör

150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510501		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2270 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510503		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2520 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510518		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1500 x 600 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, aus Holz in Dekor natur
993115		Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2020 x 635 mm, Fachlast 350 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß