

## BS-ROLLEN

### Rad

Traglast 600 kg, Bereifung Kunststoff,  
Durchmesser x Breite 125 x 45 mm,  
Nabe mit Rollenlager, Naben Länge  
x Ø 58 x 20 mm, Felge aus Kunststoff

Artikelnummer: 711825



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Rad




Rad

- Traglast 600 kg
- Bereifung Kunststoff
- Durchmesser x Breite 125 x 45 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Rollentyp	Transportgeräterolle	elektrisch leitend	nein
Bauform	Rad	Feststeller	ohne
Traglast	600 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Kunststoff	Länge Nabe	58 mm
Rad-Ø	125 mm	Nabenbohrung	20 mm
Material Felge	Kunststoff	Radbreite	45 mm
Radlager	Rollenlager	Gewicht	0,42 kg

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen