



Rettungszeichenleuchte -LED Standard-

- Lieferumfang:
 - ◆ 1 x Satz Piktogramme (Notausgang/Tür unten, Notausgang/Tür oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
 - ◆ 1x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Aluminium)
 - ◆ 2 x Winkel (Wandmontage) und 2 x Flanschprofil (Deckenmontage)
- Technische Daten:
 - ◆ **Erkennungsweite: 20 m**
 - ◆ Betriebsdauer: 3 Stunden
 - ◆ Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 - ◆ Maße (H x B x T): 190 x 308 x 22 mm
- Licht-Technik:
 - ◆ Leuchtmittel: LED
 - ◆ Schutzklasse: I
 - ◆ Schutzart: IP 40
- Anschlussklemmen:
 - ◆ Stromaufnahme: 15 mA
 - ◆ Ni-Mh-Akku 3,6 V
- DIN-Normen
 - ◆ DIN 60598.22.2
 - ◆ DIN 4844
- einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Aufstecken
- stabile Acrylglasscheibe mit Siebdruck für optimale Lichtverteilung



Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -LED Standard- (vl. Art. 34789, Art. 34790)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Gehäusefarbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
■	34789	aluminium
■	34790	weiß



34789

aluminium




34790

weiß

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

Weitere Produktabbildungen



Technische Ansicht: Rettungszeichenleuchte -LED Standard-