



Junction box 3-way 3p Screw D7.5-9.5 IP67

Object # **THB.200.E3F**



GENERAL INFORMATIONS

Type of installation	Fixed connection (re-inspectable)
Configuration	Branch with terminal block
	<i>*Terminal block included in the package</i>
Color	Black (Plastic components) - Techno Green (Rubber components)
External dimensions (mm)	82.0 x 70.0 x 20.0

ELECTRICAL DATA

Connection points	3
Circuit application	Power/Signal
Rated current (AC/DC)	16A
Rated voltage (AC/DC)	250V AC
Number of poles	3
Contact symbols	LNE extension
Type of contacts	Lives
	<i>*Terminal block with double connection</i>
Thread/Tightening Torque	M3 - max. 0.8Nm

CONNECTION DATA

Sezione conduttore flessibile MIN senza capocorda (mm ²)	0.50
Sezione conduttore flessibile MAX senza capocorda (mm ²)	1.50
Sezione conduttore rigido MIN (mm ²)	0.50
Sezione conduttore rigido MAX (mm ²)	1.50
Lunghezza sguainatura cavo (mm)	8.00
Tipo cavo consigliato	H05xxx/H07xxx
Diametro del cavo MIN (mm)	7.50
Diametro del cavo MAX (mm)	9.50

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

IP degree of protection	IP67
Corrosion resistance	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 85°C
Tracking index	PTI 175

MATERIALS

Body	PA66 UL94 V2
Connector	PA66 GF UL94 V0
Seals	TPE
Cable sealing grommets	TPE
Property	Halogen Free - Silicone Free
Contacts	Brass
Contact screws	Steel
Cover screws	Steel

PRODUCT COMPLIANCE

IEC approval	EN 60529:1991 EN 60998-1:2004
--------------	-------------------------------

COMMERCIAL DATA


EAN	8057457092371
Product configuration	Industrial Packaging (OEM)
Type of packaging	Box
Pieces/box (pcs)	200
Weight/piece (gr)	51.80
Box dimensions (mm)	600x270x400
Corrispondente confezione KIT	THR.200.S3M
Codice doganale	85369010
Paese di provenienza	ITALIA

CERTIFICAZIONI

Effettua la login per vedere questa sezione.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio

File	Formato	Dimensione
 606001700_IST_TH200.pdf	PDF	711.27 KB

FILE 3D

Effettua la login per vedere questa sezione.

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

Effettua la login per vedere questa sezione.