

Artikelnummer: 129965

Kurzbeschreibung: Schwerlastanhänger, 1-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg, 2500 x 1250 mm

Langbeschreibung: Schwerlastanhänger, 1-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg, 2500 x 1250 mm: Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm), impulsgeschwei sst. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung.

Anhängerkupplung mit Bolzen (a'Æœ 30 mm).

Lackierung in Reinorange (RAL 2004). 1-Achs-

Drehschemel-Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, wendig, wartungsarm. Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1

CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG

Bedienungsanleitung

Wartungsplan

Ersatzstückliste

Max. Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 2500 x T 1250 mm

Ladehöhe: 530 mm

Bereifung:

400 x 75 mm

Eigengewicht: 335 kg

Tragkraft: 3000 kg

EAN/GTIN: 4250448504400

