



Knarren-Ringmaulschlüssel, umschaltbar

- aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- verchromt
- 72 Zähne, fein verzahnt für einfaches lösen und festziehen von Schrauben
- mit Schonprofil, welches an den Flächen und nicht an den Kanten ansetzt
- Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A / ISO 1711-1
- Maul nach DIN 899 Reihe C / ISO 1711

Anwendungsbeispiel:

- zum Lösen und Feststellen von Sechskant- oder Vierkant-Schraubenköpfe

Für wen geeignet:

- Handwerker
- Heimwerker
- Hausmeister
- Monteure
- Mechaniker



Knarren-Ringmaulschlüssel, umschaltbar

Symbolbild: zeigt das Produkt im Detail

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Knarren-Ringmaulschlüssel	8 mm	verchromt		50725008080	11650089
	9 mm	verchromt		50725009080	11650100
	10 mm	verchromt		50725010080	11650101
	11 mm	verchromt		50725011080	11650102
	12 mm	verchromt		50725012080	11650103
	13 mm	verchromt		50725013080	11650104
	14 mm	verchromt		50725014080	11650105
	15 mm	verchromt		50725015080	11650106
	16 mm	verchromt		50725016080	11650107
	17 mm	verchromt		50725017080	11650108
	18 mm	verchromt		50725018080	11650109
	19 mm	verchromt		50725019080	11650110
	22 mm	verchromt		50725022080	11650111
	24 mm	verchromt		50725024080	11650112
	27 mm	verchromt		50725027080	11650113
	30 mm	verchromt		50725030080	11650114
	32 mm	verchromt		50725032080	11650115