

WSM

abri pour fumeurs

K2 b/c

hauteur x largeur x profondeur 2510 x 2165 x 2165 mm, parois en verre de sécurité transparent, toit en tôle trapézoïdale en RAL9002 blanc gris, structure en acier galvanisé avec laquage humide RAL7016 gris anthracite, Modèle avec entrée large



Numéro d'article: 215297



WSM Abri fumeurs K2 b/c

abri pour fumeurs


- hauteur x largeur x profondeur 2510 x 2165 x 2165 mm
- charge de neige 190 kg/m²
- parois en verre de sécurité transparent
- toit en tôle trapézoïdale en RAL9002 blanc gris
- structure en acier galvanisé avec laquage humide RAL7016 gris anthracite
- Modèle avec entrée large
- drainage par gargouille

Détails techniques






| | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| équipement d'extérieur | toit de protection | matériau de paroi | verre de sécurité |
| type de toit de protection | abri pour fumeurs | couleur de panneau | transparent |
| hauteur | 2510 mm | matériau de châssis | acier |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| largeur | 2165 mm | surface de châssis | galvanisé // laquage humide |
| profondeur | 2165 mm | couleur du châssis | gris anthracite // RAL7016 |
| charge de neige | 190 kg/m ² | exécution abri | entrée large |
| matériau de toiture | tôle trapézoïdale | équipement abri | drainage par gargouille |
| surface de toiture | galvanisé // laquage humide | Poids | 520 kg |
| couleur du toit | blanc gris // RAL9002 | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 220458 |  | plafonnier DEL pour abri fumeurs, 264 x DEL, 45 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique A, hauteur x longueur x largeur 40 x 2106 x 92 mm |
|--------|---|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202021 |  | sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu |
| 202835 |  | pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé |
| 504036 |  | poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 620 x 250 x 250 mm, poubelle capacité 17 l, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite |
| 527157 |  | kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois |
| 532192 |  | Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied |