

Cascoo roulette pivotante



bandage polypropylène, diamètre 50 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 22 mm, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243580

roulette pivotante

- bandage polypropylène
- diamètre 50 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 22 mm
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 48/39x48/39 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
pneumatique	polypropylène	pare-fils	non
Ø de roue	50 mm	longueur de moyeu	22 mm

matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	48/39x48/39 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	0,177 kg