

Wilms

Déshumidificateur

EF 150

Pour dimensions de pièce de 20 m², commande par bouton-poussoir, niveau sonore de 42 dB, hauteur x largeur x profondeur 480 x 276 x 185 mm, en plastique/métal en blanc

Wilms



Numéro d'article: 274035




Déshumidificateur

- Pour dimensions de pièce de 20 m²
- Protège contre Dégâts causés par l'humidité
- fonctions : mode automatique, indicateur de changement de filtre
- équipé de Hygrostat
- commande par bouton-poussoir
- Réfrigérant R290
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- plage de température +5 °C à +35 °C
- niveau sonore de 42 dB
- hauteur x largeur x profondeur 480 x 276 x 185 mm
- en plastique/métal en blanc
- 2 années de garantie







Détails techniques

fournitures de bureau	Déshumidificateur	puissance	280 W
protection contre	Dégâts causés par l'humidité	Capacité d'air	150 m³/h
pour dimensions de pièce	20 m²	puissance de déshumidification	10
fonction purificateur d'air	mode automatique, indicateur de changement de filtre	plage de température	+5 °C à +35 °C
équipement purificateur d'air	Hygrostat	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
réfrigérant	R290	matériau	plastique/métal
niveau sonore	42 dB	Marque selon le registre allemand	Wilms
commande	bouton-poussoir	couleur	blanc
hauteur	480 mm	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
largeur	276 mm	garantie	2 années
profondeur	185 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
Volume réservoir d'eau	2 l	Poids	9,5 kg
alimentation	230 V		

Accessoires

274046		appareil de mesure, pour Déshumidificateur, en blanc
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm