Fiche technique

tracteur debout

Translet Walker

avec batterie, entraînement batterie, puissance 20 Ah, 3 roues, avec bandage air

Numéro d'article: 275545

tracteur debout, avec batterie

- entraînement batterie, puissance 20 Ah
- durée de charge 6 h
- guidon avec poignées en caoutchouc et sonnette
- force 125 kg
- force traction 750 kg
- vitesse 10 km/h
- 3 roues
- avec bandage air
- rayon de braquage 750 mm

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	force de traction	750 kg
Type de véhicule	tracteur debout	rayon de braquage	750 mm
entraînement	batterie	Nombre de roues	3 pièce
capacité de batterie	20 Ah	pneumatique	air
Durée de charge	6 h	Diamètre de roue	260 mm
vitesse max.	10 km/h	nom complément	avec entraînement à batterie
équipement véhicule	guidon avec poignées en	Poids	90 kg

	caoutchouc, sonnette	
charge	125 kg	

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, capacité 10 l, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
215941		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 250 x 150 x 150 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
337944		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en rouge