


## Rollcart plateau roulant

force 800 kg, plateau longueur x largeur 900 x 500 mm, plateforme en MDF en hêtre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 404942



## Rollcart Plateau roulant

Force 800 kg

plateau roulant

- force 800 kg
- plateau longueur x largeur 900 x 500 mm
- plateforme en MDF en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de chariot	plateau roulant	matériau	acier
charge	800 kg	matériau de finition	soudé
rehausses	aucune	norme européenne	non
longueur de plateau	900 mm	équipement chariot	sans équipement
largeur de plateau	500 mm	barre directrice	non
matériau de plateforme	MDF	disposition des roues	rectangulaire
couleur de la plateforme	hêtre	surface	finition peinture époxy
longueur	900 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	500 mm	Poids	38 kg

## Accessoires

404950



élevateur pour plateau roulant, force 800 kg, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage caoutchouc plein