


Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1005 x 695 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500673



THURMETALL



Thurmetall Armoire à tiroirs

avec force par tiroir 200 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1005 x 695 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures







- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	armoire	glissière tiroir	rail télescopique
type d'armoire	armoire à tiroirs	extension tiroir	100 %
matériau	acier	tiroir réglable en hauteur	25 mm
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1005 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	9 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 100 mm	6 pièce	roulant	non
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	garantie	5 années
capacité de charge de tiroir	200 kg	certification	GS // TÜV
grille de compartimentage longit	50 mm	Poids	171 kg
grille de compartimentage transv	30 mm		

Accessoires

501093		cloison de séparation, 3 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 900 mm
501109		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 900 mm
501110		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 900 mm
501111		cloison de séparation, 6 séparateurs longitudinaux + 14 séparateurs en tôle, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 150 mm, largeur 900 mm
501147		kit de bacs de rangement, composé de 42 bacs, 30 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 900 mm
501148		kit de bacs de rangement, composé de 42 bacs, 30 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 900 mm
501160		kit de bacs de rangement, composé de 27 bacs, 27 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 900 mm
501161		kit de bacs de rangement, composé de 27 bacs, 27 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 900 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 900 mm

501168		insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 900 mm, largeur 900 mm, en noir
501172		tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 900 mm, largeur x profondeur 900 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite
532138		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 30 mm
532139		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs, largeur 50 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge