

Información sobre productos

67 01 140

Alicates de corte frontal de fuerza

DIN ISO 5748



- Con filos para cortar alambre blando y duro, así como cuerda de piano
- Alta capacidad de corte con poco esfuerzo de mano debido a la óptima coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	67 01 140
EAN	4003773043690
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	152 g
Dimensiones	140 x 50 x 15 mm
Norma	DIN ISO 5748
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,1 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 1,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

