

## Informazione prodotto

# 95 31 280

### Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto)



- Rivestimento manici con superficie d'appoggio utile durante il taglio
- Per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4 x 150 mm<sup>2</sup>
- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio e conduttori ultrafini (altamente flessibili)
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto
- Minimo sforzo grazie all'elevato rapporto di trasmissione
- Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo
- Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

MM

Generico	
Art. No.	95 31 280
EAN	4003773043942
Esecuzione	verniciata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	860 g
Dimensioni	280 x 131 x 34 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	380 mm <sup>2</sup>
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 52 mm
MCM	750

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



95 31 250/280: Rivestimento manici con superficie d'appoggio utile durante il taglio



Sistema a cricchetto e avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio con sforzo minimo



95 31 280: Grande capacità : max. Ø 52 mm / 380 mm<sup>2</sup>