

## élément angulaire caillebotis de sol

système emboîtable, hauteur x longueur x largeur 25 x 110 x 110 mm, résistant résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases



Numéro d'article: 101612



élément angulaire caillebotis de sol

- système emboîtable
- hauteur x longueur x largeur 25 x 110 x 110 mm
- résistant résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases

### Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	hauteur	25 mm
revêtement de sol	caillebotis de sol	longueur	110 mm
confection	système emboîtable	largeur	110 mm
module	élément angulaire	conducteur d'électricité	non
convient pour (secteurs)	zones sèches et mouillées	difficilement inflammable	non
matériau de surface de roulement	polyéthylène haute pression	résistance	résist. à de nombreuses huiles, détergents, acides et bases
surface de revêtement de sol	ajouré	Poids	0,05 kg
couleur	blanc		

## Cela s'adapte aussi ...

504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane