


Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 10 x 200 liter vat, op chemiepallets 8 x 200 liter vat en op europallets 6 x 200 liter vat, opslag staand, hoogte x breedte x diepte 2175 x 3130 x 1450 mm, afsluitbaar met vleugel deur, van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200326



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor staande vat -en kanopslag

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor maximaal 10 x 200 liter vat, op chemiepallets 8 x 200 liter vat en op europallets 6 x 200 liter vat, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 2175 x 3130 x 1450 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- afsluitbaar met vleugel deur
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd





Technische details

meubeltype	stelling	opslagniveaus	1 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	bodemopvangbak aantal	1 stuks
stellingveld	grondveld	opvangvolume vloeropvangbak	450 l
opslagplaats	buiten	type deur	vleugeldeur
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal verwerking	gelast
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	oppervlak	verzinkt // gelakt
hoogte	2175 mm	kleur	blauw // RAL 5015
breedte	3130 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	1450 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit	10 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten (max.)	10 x 200 liter vat	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op chemiepallet	8 x 200 liter vat	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op europallet	6 x 200 liter vat	levering	voorgemonteerd
opslag	staand	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
ventilatie kast	natuurlijk	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
gebruik	eenzijdig	gewicht	900 kg

Gerelateerde Producten

700173 Stapelaar-/Kraanontlading

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm