

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

Mindestbestellmenge = 3 pièce

**Numéro d'article: 221290**



## Bac gerbable norme Europe

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 160 x 356 x 256 mm
- force 20 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -10 °C à +80 °C

### Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui
capacité	15 l	structure de cloison	plein
hauteur	170 mm	soubassement	plein
longueur	400 mm	charge	20 kg
largeur	300 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C

hauteur intérieure	160 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	356 mm	dispositif de support	ouvertures de prise ouvertes
largeur intérieure	256 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	0,965 kg
gerbable	oui		