

## Thurmetall NC-transportwagen

THURMETALL

hoogte x breedte x diepte 930 x 1095 x 545 mm, Met 32 gereedschaphouders, type VDI 20-25-30-40-50-60, 4 niveaus met wisselframe met elk 8 opnames, romp in NCS S 4040-R70 B duifblauw



Artikelnummer: 244156

### NC-transportwagen

- geschikt voor sectoren van de verwerkende industrie die CNC-gereedschappen gebruiken
- hoogte x breedte x diepte 930 x 1095 x 545 mm
- draagvermogen 400 kg
- Met 32 gereedschaphouders, type VDI 20-25-30-40-50-60
- 4 niveaus met wisselframe met elk 8 opnames
- kantelbaar en in hoogte verstelbaar
- elementen van breuk-/slagvast en oliebestendig ABS-materiaal voor opname van verspaningsgereedschap
- gereedschaphouder met klepsluiting voor plaatsen en verplaatsen zonder gereedschap
- niveaus NCS S 4502-B duifgrijs
- Met praktische duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 100 mm
- met Massief rubber-banden
- zwenkwielen met rem
- constructie van plaatstaal
- romp in NCS S 4040-R70 B duifblauw

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	houder type	VDI 20-25-30-40-50-60
type wagen	gereedschapswagen	houder uitrusting	gereedschaphouder met klepsluiting
geschikt voor (branches)	verwerkende industrie	schuifbeugel	ja
hoogte	930 mm	afsluitbaar	nee
breedte	1095 mm	verrijdbaar	ja
diepte	545 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
materiaal	plaatstaal	wiel-ø	100 mm
incl. gereedschap	nee	banden	Massief rubber
draagvermogen	400 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
legborden / schappen aantal	4 stuks	kleur romp	Tuifblauw // NCS S 4040-R70 B
legbord-/niveautype	wisselframe met gereedschapsinzetstukken	kleur bodem	duifgrijs // NCS S 4502-B
legborden / niveaus uitrusting	elementen van breuk-/slagvast en oliebestendig ABS-materiaal voor opname van verspaningsgereedschap	titel werkplekuitrusting	\$B NC-transportwagen \$S \$M met CNC-gereedschaphouders
legborden / schappen functie	kantelbaar en in hoogte verstelbaar	gewicht	57 kg
houder aantal	32 stuks		