

META **stelsysteem -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1306 x 436 mm, vaklast 330
kg, 5 niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 274866



Das Lagersystem



META Stelsysteem-inhaakstelling CLIP

Aanbouwstelling

stelsysteem - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 436 mm
- veldlast 1650 kg
- vaklast 330 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 400 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem












- M-vormige langsdraager, 5-voudig afgekant en gelast voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details


meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	stelsysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	1306 mm	stelsysteemperforatie	50 mm
diepte	436 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	330 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1650 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	36,3186 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

150072	•	ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

156429		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
156484		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
157807		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 400 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158435		afschermrooster, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 150 x 400 mm, vrijstaand, van staal
158672		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 300 x 400 mm, doorgaand
158796		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 400 x 400 mm, doorgaand, van staal
158912		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 500 x 400 mm, doorgaand, van staal
160685		sokkellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
275213		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 330 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
476066		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 436 mm, vaklast 330 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
585902		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
705833		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten