

META

breedvakstelling

SPEED-RACK

grondveld, hoogte x breedte x diepte 2970 x 1704 x 800 mm, vaklast 500 kg, 4 niveaus met stalen panelen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 521446



META Breedvakstelling SPEED-RACK

Basisstelling

breedvakstelling



- grondveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2970 x 1704 x 800 mm
- veldlast 3000 kg
- vaklast 500 kg
- vak breedte x diepte 1700 x 800 mm
- 4 niveaus met stalen panelen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders met steekvoeten en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
stellingtype	breedvakstelling	legbord-/niveautype	stalen panelen
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	tweezijdig
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
hoogte	2970 mm	stelling uitrusting	legborden
breedte	1704 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	800 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	500 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders met steekvoeten en niveaus zie aanbod
vakbreedte	1700 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	3000 kg	garantie	5 jaar
vakdiepte	800 mm	gewicht	108,306 kg

Gerelateerde Producten

150075		plugmontage voor breedvakstelling, 8 schroeven + moeren
520865		legbord van plaatstaal voor breedvakstelling, breedte x diepte 1700 x 800 mm, voor een vaklast van 500 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit