

réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm, capacité 610 l, en polyéthylène en bleu, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 845446

Bac grande capacité

Châssis avec 4 roulettes pivotantes

réceptif grand volume



- Convient pour entrepôts frigorifiques
- hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm
- capacité 610 l
- force 450 kg
- Ø de roue 160 mm
- en polyéthylène en bleu
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 roulettes pivotantes
- bandage caoutchouc plein
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

Détails techniques




type de réceptif	réceptif grand volume	gerbable	oui
convient pour (secteurs)	entrepôts frigorifiques	pliable	non
norme européenne	non	possibilité de passage au-dessous	oui
capacité	610 l	soubassement	4 roulettes pivotantes
hauteur	760 mm	Diamètre de roue	160 mm

longueur	1000 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur	1200 mm	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet
matériau	polyéthylène	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	convient pour aliments	oui
structure de cloison	fermé	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
finition paroi	nervures de renfort	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	plein	couleur	bleu
fonction récipient	Transportable avec engins de levage	Poids	47 kg
charge	450 kg		

Accessoires

142592		Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"
209634		couvercle de gerbage, en polyéthylène, pour récipient grand volume, largeur x profondeur 1200 x 1000 mm, en anthracite

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium