

# Plattformwaage KPZ 2-11-4



**Große XL Plattform**  
**Sehr preisgünstig**  
**Edelstahlplattform-**  
**abdeckung**  
**Referenzstückzählung**  
**Inkl. Akku**

### Eigenschaften:

- 6 Funktionstasten zur einfachen Bedienung
- Grundfunktionen: Nullstellen, Tarieren, Brutto-/Nettoumschaltung, Referenzstückzählung, Addition
- Tierwägefunktion, ermittelt einen Gewichtswert auch bei bewegter Last, Halte- Spitzenmesswertfunktion, automatische Abschaltung, Lo/Ok/Hi Prüfwägung
- Anzeigeelektronik im robusten ABS-Gehäuse, inkl. Befestigungsbügel
- Handgriff und Rollen zum leichten Transport
- Gestecktes Anzeigenkabel zum sicheren Transport
- Edelstahlplattformabdeckung
- Multirange
- Für nicht eichpflichtige Wägungen

### Stromversorgung:

- Akkubetrieb, Betriebsdauer ca. 30 Stunden bei Dauerbetrieb, Ladezustandsanzeige
- 230VAC Netz/Ladegerät

### Technische Daten:

- XL Plattform 905 x 505mm, Höhe ca. 70mm
- Abmessungen Anzeige inkl. Halterung ca. 222x134x53mm
- LCD Anzeige, hinterleuchtet (6-stellig, 25mm hoch)
- Temperaturbereich: 0° bis 40°C
- Spiral-Kabellänge ca. 0,7-1,0m

**Wägebereich: 0 bis 300kg**

### Mehrbereichsteilung

**Ziffernschritt: bis 150 kg = 50 g**  
**ab 150 kg bis 300 kg = 100 g**

Ausführung	Kapazität	Teilung	Abm./ Dim. mm	Artikel-Nr.
KPZ 2-11-4	150 / 300 kg	50 / 100 g	905 x 505 mm	211403000000

Optionen / Mehrpreise	Artikel-Nr.
Stativ zur KPZ 2-11-4	*
Veränderte Kabellänge	*

Modell	Kapazität	Verpackungs-Abmessungen
KPZ 2-11-4	150/300kg	118 x 57 x 11,5cm 19kg

**KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!**