

# Für Hof & Gewerbe- flächen im Innen- und Außenbereich



- ▶ Schnelle und wirksame Reinigung
- ▶ Auch für feuchte und nasse Innen- und Außenflächen
- ▶ Praktische und einfache Wartung aller Komponenten
- ▶ Hoher Komfort
- ▶ Hohe Effizienz

# Kehrmaschine

## Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

### HKM 800 / HKM 900:

- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff

- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

**HKM 700**  
 ▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut



**HKM 700:** Einfach zu entleerender Kehrgutbehälter



**HKM 800:** Große Arbeitsbreite durch zwei höhenverstellbare Seitenbesen

**Neu**



### HKM 801

**Lieferumfang:**  
 ▶ 2 Seitenbesen  
 ▶ 2 Kehrwalzen

**Neu**



### HKM 920

Made in Germany



**HKM 800:** Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter



**HKM 800:** Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalzen



**HKM 800:** Platzsparende Aufbewahrung

Modell	HKM 700	HKM 800	Neu HKM 801	Neu HKM 920
Art.-Nr.	7304007	7304008	7304009	7304010
€ zzgl. MwSt.				
<b>Technische Daten</b>				
Antrieb	manuell	manuell	manuell	manuell
Reinigungsfläche	500 – 1000 m <sup>2</sup>			
Max. Flächenleistung	2.800 m <sup>2</sup> /h	2.800 m <sup>2</sup> /h	3.200 m <sup>2</sup> /h	3.800 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	-	470 mm	-	-
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	700 mm	800 mm	800 mm	920 mm
Volumen Kehrgutbehälter	20 l	40 l	30 l	35 l
Abmessungen (L x B x H) in mm	680 x 580 x 1000	800 x 660 x 330	860 x 680 x 330 mm	870 x 800 x 370 mm
Gewicht	10 kg	14 kg	12,3 kg	22 kg

**KM 650** – Kompakte und sehr leise Kehrmaschine für kleine bis mittelgroße Innen- und Außenflächen  
**KM 650 E** – Zusätzlich mit automatischem Fahrtrieb

- ▶ Sehr handliche Kehr-/Saugmaschine für die schnelle und wirksame Reinigung von Innen- und Außenflächen
- ▶ Der Batterieantrieb gewährleistet einen sehr leisen Betrieb
- ▶ Zum Reinigen auf feuchten oder nassen Flächen lässt sich die Absaugung durch Betätigen des Schließhebels abschalten
- ▶ Bei sehr staubigen Böden kann die Seitenbürste angehoben werden, um ein Aufwirbeln des Staubs zu vermeiden. Diese stoppt ihre Drehung und die Reinigungsarbeiten werden mit der Mittelbürste fortgesetzt.
- ▶ Die über das Seitenfach zugängliche Mittelbürste lässt sich einfach verstellen

- Ausstattung:**
- ▶ Batterieantrieb
  - ▶ Kehrgutbehälter
  - ▶ Plattenfilter waschbar
  - ▶ Seitenbürste anhebbar
  - ▶ Absaugung abschaltbar



KM 650 E

KM 650

Info & Video



Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät

Modell	KM 650	KM 650 E
Art.-Nr.	7304065	7304066
€ zzgl. MwSt.		
<b>Technische Daten</b>		
Reinigungsfläche	500 - 1000 m <sup>2</sup>	500 - 1000 m <sup>2</sup>
Max. Flächenleistung	2275 m <sup>2</sup> /h	2275 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	500 mm	500 mm
Geschwindigkeit	0 - 3.5 km/h	0 - 4 km/h
Maximale Steigung	5%	5%
Volumen Kehrgutbehälter	40 l	40 l
Drehzahl	500 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>
Bürstendurchmesser	265 mm	265 mm
Stromversorgung	Batterie 12 V	Batterie 12 V
Akkulaufzeit	ca. 60 min	ca. 60 min
Abmessungen (L x B x H)	1430 x 660 x 1000 mm	1430 x 660 x 1000 mm
Gewicht	67 kg	75 kg

Mit Benzinantrieb  
auf Anfrage



Der Schmutz wird direkt in den Kehrgutbehälter befördert. Dieser ist leicht und einfach in der Handhabung.



Der Plattenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln.



Plattenfilter waschbar



Die Seitenbürste vereinfacht die Reinigung in Ecken und an Kanten



**Bedienelemente:**  
Steuerung zum Schließen/Öffnen der Absaugung, Rüttelfilter (mechanische Abreinigung), Anheben/Absenken der Seitenbürste

# Aufsitzkehrmaschine

**AUKM 600** – Leise und produktive Aufsitzkehrmaschine, für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine mit zwei Seiten- und einer Mittelbürste
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu 4 Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

- Ausstattung:**
- ▶ Elektronische Steuerungskonsole
  - ▶ Plattenfilter
  - ▶ Nicht kreidende Räder
  - ▶ Schutzplane
  - ▶ Kehrgutbehälter



**Lieferumfang:**

- › Mittelbürste
- › Seitenbürste
- › Batterie
- › Ladegerät

<b>Modell</b>	<b>AUKM 600</b>
Art.-Nr.	7305060
€ zzgl. MwSt.	

<b>Technische Daten</b>	
Wendekreis Durchmesser	3600 mm
Max. Flächenleistung	4500 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	580 mm
Geschwindigkeit	0 - 5,5 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	65 l
Breite der Mittelbürste	600 mm
Breite der Seitenbürsten	400 mm
Stromversorgung	2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	ca. 240 min
Abmessungen (L x B x H)	1450 x 1000 x 840 mm
Gewicht	248 kg



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb



2 Seitenbürsten mit 400 mm Breite



Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 580 mm

Info & Video



## AUKM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Innen- und Außenbereich - sehr leise im Betrieb

- ▶ Sehr einfache und intuitive Steuerungen
- ▶ Die mittleren und seitlichen Bürstenbewegungen erfolgen einfach durch 2 Hebel
- ▶ Die Steuerung Vorwärtsgang/Rückwärtsgang erfolgt durch ein praktisches Pedal
- ▶ Die verschiedenen Funktionen wie Bürsten oder Fahrtrieb werden durch eigene Motoren angetrieben. Dadurch wird der Energieverbrauch entsprechend der tatsächlichen Anwendung jeder Funktion optimiert
- ▶ Elektrischer Rüttelfilter, mit Abschaltung der Staubabsaugung, für die Filterreinigung oder zum Arbeiten auf feuchten Flächen
- ▶ Spitz zulaufende, schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt

### Ausstattung:

- ▶ Klappenheber für groben Schmutz
- ▶ Plattenfilter waschbar
- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Abschaltbare Staubabsaugung
- ▶ Kehrgutbehälter mit manueller Entleerung
- ▶ Elektrisches Antriebsrad
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Mechanische Betriebsbremse
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Batterie und Ladegerät
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Stundenzähler



### Lieferumfang:

- > Batterie
- > Ladegerät
- > Hauptkehrwalze
- > Seitenbürsten

<b>Modell</b>	<b>AUKM 800</b>
Art.-Nr.	7305080
€ zzgl. MwSt.	<b>Auf Anfrage</b>
<b>Technische Daten</b>	
Reinigungsfläche	6000 - 16000 m <sup>2</sup>
Max. Flächenleistung	6700 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	800 mm
Wendekreis Durchmesser	5.000 mm
Geschwindigkeit	0 - 6 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	70 l
Drehzahl	505 min <sup>-1</sup>
Durchmesser	280 mm
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	ca. 300 min
Abmessungen (L x B x H)	1600 x 1080 x 1310 mm
Gewicht	260 kg



Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters



Mittel- und Seitenbürsten werkzeuglos austauschbar



Abluftführung nach oben verhindert Staubaufwirbelung rund um die Maschine



Seitenbürsten mit elektrischer Staubabsaugung



Sehr einfache und intuitive Steuerungen



## AUKM 900 – Dieselbetriebene, wendige Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich

- ▶ Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- ▶ Ablufführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- ▶ Elektrischer leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter
- ▶ Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Eine der kompaktesten Kehrmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch zum Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Flächen
- ▶ Die gerundeten und durch ein Gummiprofil geschützten Ränder ermöglichen eine hohe Manövrierbarkeit
- ▶ Bei unbeabsichtigten Stößen wird die Seitenbürste zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren
- ▶ Die Seitenbürste ist neigungsverstellbar, um sich der Reinigung an Kanten besser anzupassen

### Ausstattung:

- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Seitenbürste rechts neigungsverstellbar
- ▶ Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze einstellbar
- ▶ Stofftaschenfilter
- ▶ Hydraulisches Antriebsrad
- ▶ Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Hydraulischer Bürstenantrieb
- ▶ Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Tankfüllstandanzeige
- ▶ Stundenzähler




### Lieferumfang:

- > Hauptkehrwalze
- > Seitenbürste

<b>Modell</b>	<b>AUKM 900</b>
Art.-Nr.	7305090
<b>€ zzgl. MwSt.</b>	<b>Auf Anfrage</b>

Technische Daten	
Reinigungsfläche	15000 - 25000 m <sup>2</sup>
Max. Flächenleistung	13860 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	900 mm
Wendekreis Durchmesser	3.120 mm
Geschwindigkeit	0 - 9 km/h
Maximale Steigung	10%
Volumen Kehrgutbehälter	400 l
Drehzahl	310 min <sup>-1</sup>
Durchmesser	320 mm
Stromversorgung	Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	2020 x 1230 x 1430 mm
Gewicht	770 kg



Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen



Bei ihrer Planung wurde auf bequeme Zugänglichkeit geachtet, wodurch sich die planmäßigen Wartungsarbeiten einfach und rasch durchführen lassen



Hauptkehrwalze und Seitenbürste werkzeuglos austauschbar



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,4 m.

### Info & Video



## AUKM 1200 – Dieselbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen oder Gemeinschaftsanlagen

- ▶ Sehr leistungsstarke Kehrmaschine in Bezug auf Funktionalität, Leistung, Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit auch sehr aufwändige Arbeiten zu verrichten
- ▶ Ergonomischer Fahrerplatz mit einstellbaren Rücken- und Armlehnen sowie neigbarem Lenkrad
- ▶ Autoähnliches Armaturenbrett mit übersichtlicher Anzeige der Funktionen
- ▶ Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine
- ▶ Die hydraulische Staubabsaugung garantiert dauerhafte und langfristige Leistungen

- ▶ Der Stofftaschenfilter lässt sich einfach und werkzeuglos auswechseln
- ▶ Elektrischer leistungsfähiger Stofftaschenrüttelfilter ermöglicht optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt
- ▶ Schwimmende und selbstregulierende Hauptkehrwalze die ständig mit dem Boden in Berührung bleibt
- ▶ Bei unbeabsichtigten Stößen an der Seitenbürste wird diese zur Vermeidung möglicher Schäden eingefahren

### Ausstattung:

- ▶ Spitz zulaufende Hauptkehrwalze
- ▶ Stofftaschenfilter
- ▶ Hydraulisches Antriebsrad
- ▶ Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters
- ▶ Hydraulischer Bürstenantrieb
- ▶ Hydraulische Staubabsaugung abschaltbar
- ▶ Hydraulisch gesteuerte Bremsen
- ▶ Rüttelfilter
- ▶ Vorwärts-/Rückwärtsgangsteuerung
- ▶ Feststellbremse
- ▶ Tankfüllstandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Seitenbürste rechts



Der Antrieb über das hintere Antriebsrad ermöglicht wendiges und sicheres Fahren mit sehr engen Kurvenradien



Hydraulische Entleerung des Kehrgutbehälters bis auf eine Höhe von 1,5 m



Hauptkehrwalze werkzeuglos austauschbar. Druck und Höheneinstellung der Hauptkehrwalze sind voneinander unabhängig einstellbar



### Lieferumfang:

- > Hauptkehrwalze
- > Seitenbesen



<b>Modell</b>	<b>AUKM 1200</b>
Art.-Nr.	7305120
€ zzgl. MwSt.	<b>Auf Anfrage</b>

Technische Daten	
Reinigungsfläche	20000 - 40000 m <sup>2</sup>
Max. Flächenleistung	15725 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	1200 mm
Wendekreis Durchmesser	4.400 mm
Geschwindigkeit	0 - 8.5 km/h
Maximale Steigung	15%
Volumen Kehrgutbehälter	600 l
Drehzahl	310 U/min
Durchmesser	500 mm
Stromversorgung	Verbrennungsmotor Diesel
Abmessungen (L x B x H)	2230 x 1720 x 1510 mm
Gewicht	1100 kg

### Info & Video



# Zubehör Kehrsaugmaschinen

Modell	HKM 700 Art.-Nr. 7304007	HKM 800 Art.-Nr. 7304008	HKM 801 Art.-Nr. 7304009	HKM 920 Art.-Nr. 7304010	KM 650 Art.-Nr. 7304065	KM 650 E Art.-Nr. 7304066	AUKM 600 Art.-Nr. 7305060	AUKM 800 Art.-Nr. 7305080	AUKM 900 Art.-Nr. 7305090	AUKM 1200 Art.-Nr. 7305120
 <b>1 Seitenbesen</b> Art.-Nr. 7311410 € zzgl. MwSt	●									
<b>1 Kehrwalze</b> Art.-Nr. 7311411 € zzgl. MwSt	●									
 <b>1 Seitenbesen</b> Art.-Nr. 7311408 € zzgl. MwSt		●								
<b>1 Kehrwalze</b> Art.-Nr. 7311409 € zzgl. MwSt		●								
<b>Seitenbesen</b> Art.-Nr. 7311415 € zzgl. MwSt			●							
<b>1 Kehrwalze</b> Art.-Nr. 7311416 € zzgl. MwSt			●							
<b>1 Seitenbesen</b> Art.-Nr. 7311420 € zzgl. MwSt				●						
<b>1 Kehrwalze</b> Art.-Nr. 7311421 € zzgl. MwSt				●						
 <b>Plattenfilter Papier*</b> Art.-Nr. 7316001 € zzgl. MwSt					●	●				
 <b>Ersatz-Stofffilter*</b> Art.-Nr. 7316002 € zzgl. MwSt								●		
 <b>Plattenfilter Stoff</b> Art.-Nr. 7316003 € zzgl. MwSt										●
 <b>Plattenfilter</b> Art.-Nr. 7316004 € zzgl. MwSt								●		
<b>Hauptkehrwalze 0,6 mm</b> Art.-Nr. 7311000 € zzgl. MwSt					●	●				
<b>Seitenbesen 0,6 mm</b> Art.-Nr. 7311001 € zzgl. MwSt					●	●				
<b>Hauptkehrwalze 1,1 mm/0,7 mm</b> Art.-Nr. 7311002 € zzgl. MwSt								●		
<b>Seitenbesen 1,0 mm</b> Art.-Nr. 7311003 € zzgl. MwSt								●		
<b>Hauptkehrwalze 1,1 mm/0,7 mm</b> Art.-Nr. 7311004 € zzgl. MwSt									●	
<b>Seitenbesen 1,1 mm/Stahl 0,7 mm</b> Art.-Nr. 7311005 € zzgl. MwSt									●	
<b>Hauptkehrwalze 1,1 mm/0,7 mm</b> Art.-Nr. 7311006 € zzgl. MwSt										●
<b>Seitenbesen 1,1 mm/Stahl 0,7 mm</b> Art.-Nr. 7311007 € zzgl. MwSt										●
<b>PPL 0,7 + PPL 1 + Bronze</b> Art.-Nr. 7311010 € zzgl. MwSt							●			
<b>Seitenbesen PPL Ø400mm</b> Art.-Nr. 7311011 € zzgl. MwSt							●			
 <b>Ersatz-Plattenfilter Polyester</b> Art.-Nr. 7316010 € zzgl. MwSt							●			