

## Rollcart Plattenwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 2080 x 430 mm, Nutzung einseitig, Aufbau Anlegerahmen, Höhe x Länge x Breite 1700 x 2080 x 880 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 203284

## Rollcart Plattenwagen

### Traglast 1200 kg

#### Plattenwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2080 x 430 mm
- Nutzung einseitig
- Aufbau Anlegerahmen
- Anlegethöhe 1300 mm, Auflagefläche 1 x 430 mm
- Anlegetfläche mit Profilgummi belegt
- Höhe x Länge x Breite 1700 x 2080 x 880 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Plattform	offen
Wagentyp	Plattenwagen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	1200 kg	Farbe	enzianblau // RAL5010
Ladeflächenlänge	2080 mm	Aufbauten	Anlegerahmen
Ladeflächenbreite	430 mm	Nutzung	einseitig
Höhe	1700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Anlegehöhe	1300 mm	Bereifung	Vollgummi
Länge	2080 mm	Radlager	Kugellager
Breite	880 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Anlegefläche Ausstattung	Profilgummibelag	Radanordnung	rechteckig
Auflagenbreite	1 x 430 mm	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	85 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

## Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm