

PAVOY

Schubladenschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 4 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401385



PAVOY Schubladenschrank Basis

mit Einfachauszug


Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- 4 Schublade(n)
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszug Schublade | 85 % |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Material | Stahlblech | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Auszugssperre | ja |
| Höhe | 900 mm | abschließbar | ja |
| Breite | 500 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Tiefe | 500 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl | 4 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 200 mm | 4 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Schubladentraglast | 30 kg | Garantie | 10 Jahre |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Gewicht | 43 kg |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 527857 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken |
| 700010 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2 |
| 700012 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2 |
| 700015 |  | Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2 |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |