

Miltex

Randleiste Bodenrost

Yoga Easy Event

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
14 x 300 x 55 mm, aus Polypropylen
in blau, Beständig gegen UV-
Strahlung

VE 10 Stück

Artikelnummer: 455576



Randleiste Bodenrost

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 14 x 300 x 55 mm
- aus Polypropylen in blau
- Element mit Steckverbindungen
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Belastbar bis 220 t
- geprüft gemäß DIN 51130 R10

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Breite	55 mm
Bodenbelag	Bodenrost	Bodenbelag Ausstattung	Element mit Steckverbindungen
Konfektionierung	Stecksystem	elektrisch leitend	nein
Modul	Randleiste	Schwer entflammbar	nein
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Beständigkeit	gegen UV-Strahlung
Material Lauffläche	Polypropylen	Belastbarkeit	220 t
Farbe	blau	Norm	DIN 51130 R10 (geprüft)
Höhe	14 mm	Gewicht	0,5 kg
Länge	300 mm		

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau