

## ZARGES

### Mehrzweck-Kombileiter Combimaster Plus X

2 x 10 rutschsicher profilierte  
Sprossen, Holmlänge 2,98 - 4,94 m,  
Aus Aluminium

Artikelnummer: 525155



## ZARGES Mehrzweck-Kombileiter Combimaster Plus X

Mehrzweck-Kombileiter






- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 5,7 m
- Holmlänge 2,98 - 4,94 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 12,12 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	2,98-4,94 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,7 m	Spreizsicherung	ja
Höhe Stehleiter	2,8 m	Sicherheitsbügel	nein
Sprossen Anzahl	2 x 10	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Traversenbreite	900 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	12,12 kg

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE