

Technisch specificatieblad

Gietharspakket: T 60 kabeldoos, klemmenstrook, giethars
Artikelnr. 2010007



Set bestaande uit kabeldoos T60 met klemrail, giethars en een paar wegwerphandschoenen. 2-componenten giethars in mengzak ter bescherming van de elektrotechnische installatie tegen vocht conform beschermingsgraad IP68 en mechanische belastingen.



PP Polypropyleen

Opmerking extra producttekst	Het giethars heeft een lage uithardingstemperatuur en een verwerkingstemperatuur van 0-35 °C. De gietharshoeveelheid komt overeen met het doosvolume.
Extra productbeschrijving 1	De verwerkingstijd van het giethars is bij 5 °C 40 minuten en daalt bij bijv. 35 °C tot 20 minuten.
Extra productbeschrijving 2	Bij opslag in aluminium zak en een omgevingstemperatuur van 15 tot 30 °C is het giethars 24 maanden houdbaar.
Producttekst inhoud pakket	1 x kabeldoos T 60 1 x klemrail 1 x gietharsmengzak 1 paar wegwerphandschoenen

Stamgegevens


Bestelnr.	2010007
Type	T 60 hars
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	klemmenstrook, giethars
Dimensie	114x114x57
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	64,00 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Gietharspakket: T 60 kabeldoos, klemmenstrook,
giethars
Artikelnr. 2010007



Technische gegevens



Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	57,00 mm
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x57 mm
Afmetingen	114x114x57 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	Met klemrail en kabelinvoeren
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 x M25
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	met vier deksel-snelspansluitingen
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	6,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP68
Beschermingsgraad	IP68
Beschermingsgraad IK-code	IK08
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Gietbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Gietmassa meegeleverd	<input checked="" type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>