

Artikelnummer: 157591

Kurzbeschreibung: werkplaatswagen, 140-delig, plaatstaal/ABS, 5 schuifladen, afsluitbaar, met handgreep



Langbeschrijving: werkplaatswagen, 140-delig, plaatstaal/ABS, 5 schuifladen, afsluitbaar, met handgreep: Deze robuuste werkplaatswagen met 140-delige gereedschapsset is gemaakt van plaatstaal en voorzien van 5 lades. Het model is afsluitbaar en heeft een praktische handgreep. Voor de ervaren professionele vakman en de ambitieuze doe-het-zelver biedt deze hoogwaardige werkplaatsdag met 140 gereedschappen vele belangrijke gebruiksvoorwerpen voor dagelijks gebruik. Hiertoe behoren onder andere combisleutels en steeksleutels in verschillende maten, een vierdelige schroevendraaierset en een 36-delige dopset, een 5-delige set met tangen en diverse combisleutels. Dit betekent dat u optimaal bent toegerust voor een breed scala aan werkzaamheden in de werkplaats. De werkplaatswagen is gebaseerd op een robuuste plaatstalen constructie met beschermende poedercoating. Voor een betere organisatie van het gereedschap zijn er 10 ladeverdelers en een ABS kunststof steun met kleine compartimenten. Indien nodig kunnen extra beugels worden bevestigd aan de zijplaten met sleutelgaten. Dankzij de stevige wielen van polypropyleen is de trolley mobiel en gemakkelijk te manoeuvreren met de handgreep. Bovendien heeft de fabrikant een uittrekbare NO-Risk-stop geïnstalleerd die voorkomt dat de auto kantelt. De werkplaatswagen heeft in totaal 5 lades met een draagvermogen van 35 kg per stuk. Het model is verkrijgbaar in de kleurencombinatie rood-zwart. Inhoudelijk:

- Combinatiesleutel 6-22mm, DIN 3113, 12 stuks, DIN 3113, 12 stuks.
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 22
- 1/2" inbusset, zeskantig, DIN 3124, 29 st.
- 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1/2" inbussetlinzetstuk, zeskantig, lange uitvoering, DIN 3124, 10 - 13 - 17 mm, DIN 3124, 10 - 13 - 17 mm
- 1/2" bougie-inzetmoduul 16 - 21 mm
- 1/2" cardankoppeling, DIN 3123 C
- 1/2" verlenging, DIN 3123 B, 125 - 250 mm, DIN 3123 B, 125 - 250 mm
- 1/2" Overgangsdeel 3/8"x1/2" x1/2"
- 1/2" hefboomvergrendeling, 72 tanden, DIN 3122 D, 250 mm, 72 mm
- Schroevendraaier, 4 stuks, 4 stuks.
- Werkplaats schroevendraaier 3 x 75 - 5 x 75 mm - 5 x 75 mm
- PH Schroevendraaier PH0 - PH1
- Tang, 5 stuks, 5 stuks.
- Combinatietang 180 mm
- Stroomzijdige snijder 180 mm
- Vlakke ronde neustang 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Zijsnijder 145 mm
- 1/4" Socket set, 36 st.
- 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4" PH Schroevendraaierbit PH1 - PH2
- 1/4" schroevendraaier bit 4 - 5,5 mm
- 1/4" binnenzeskant-schroevendraaier met binnenzeskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1/4" TR-schroevendraaierbeitel TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX30
- 1/4" cardanverbinding
- 1/4" uitbreiding 50 - 100 mm
- 1/4" Adapter schuifstuk 3/8"x1/4" Adapterplaatje 3/8"x1/4"
- 1/4" insteekhandgreep met 1/4"-aandrijving vierkant
- 1/4" hefboom ratel, 72 tanden 140 mm, 72 tanden
- Inbusset 1,25 - 1,5 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
- L-toets, 2 stuks, 2 stuks.
- Inbus-® L-sleutelset
- 1,5 - 2 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- TORX-® L-toetsenset met kogelkop
- TX9 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX40
- Hamer, beitel, drijfpons, 14 st.
- Sluizenmakers hamer 500 g
- Kunststof hamer 32 mm
- Platte beitel 125 - 150 - 200 mm
- Korrels 4 - 5 - 6 mm
- Pin pons 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 mm
- L-sleutelsets, 2 stuks, 2 stuks.
- Veiligheidsleutel set 1,5 - 2 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 10 mm

