


## Vario Plus

- Moderne und multifunktionelle LED Leuchte
- Lichtintensität ist stufenlos dimmbar
- 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700–6400 Kelvin
- Mit USB Anschluss (5V 1.2A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten
- Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf an Fuss befestigt werden
- Klebepads zur Erkennung durch Berührung



### Technische Daten

Leistung:	10.5 W
Gewichteter Energieverbrauch:	11 kWh / 1000 h
Spannung:	100–240 VAC, 50–60 Hz
Lichtstrom:	900 Lumen
Lichtausbeute:	86 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	2700–6400 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	2200 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	40 000 Stunden
Ausladung:	max. 650 mm
Höhe:	max. 540 mm
Armlänge:	170 mm x 330 mm
Leuchtenfuss:	Ø 200 mm
Leuchtenkopf:	465 mm Länge x 44 mm Breite
Nettogewicht:	1.4 kg
Material:	ABS, Metall
Verpackung:	braune Verkaufsverpackung mit farbiger Etikette
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E Modellkennung: vario0000066x

**Artikel-Nummer:** 41-5010.656.SPEZ weiss

### **Austauschbarkeit**

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

### **Datenprüfung**

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.



**styro ag**  
Frauholzstrasse 27  
CH-6422 Steinen  
www.styro.ch