


Steckwerkzeuge für Drehmomentschlüssel

Abtriebsvierkante ■ nach DIN 3120. Die Dauerbelastbarkeit der An- und Abtriebsvierkante ist gemäß DIN EN ISO 6789. Sie darf bei Verwendung größerer Drehmomentschlüssel und Werkzeughalter nicht überschritten werden.

725QR QuickRelease-Einsteckknarren

QR

- umschaltbar
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Gr. 4: 22 Zähne
- Gr. 5 und 10: 30 Zähne




Code	Gr.	"	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	$\Delta\varnothing$ g
58 25 3004	4	1/4	9x12	22	13,8	17,5	40	50
58 25 3005	5	3/8	9x12	29	18	28*	100	130
58 25 3010	10	1/2	9x12	29	18	28*	100	141

* Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)

725B Bit-Einsteckknarren

- umschaltbar
- mit Innensechskant, 1/4" oder 5/16", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 oder D8
- für direkte Aufnahme von Bit-Schraubendreher-Einsätzen 1/4" oder 5/16" Außensechskant C 6,3 oder C 8 (Gr. 4: 22 Zähne, Gr. 5: 30 Zähne)
- Innensechskant mit Ringdruckfeder
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)




Code	Gr.	"	mm	b mm	h mm	S mm	$\Delta\varnothing$ g
58 25 5004	4	1/4	9x12	22	13,6	17,5	54
58 25 5005	5	5/16	9x12	29	17,9	28*	117

* Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)

725/4 Einsteckknarre


- umschaltbar
- 22 Zähne



Code	"	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	$\Delta\varnothing$ g
58 25 4004	1/4	9x12	22	13,8	17,5	40	62

735 Feinzahn-Einsteckknarren


- umschaltbar
- 60 Zähne



Code	Gr.	"	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	$\Delta\varnothing$ g
58 25 0005	5	3/8	9x12	33	24	17,5	100	150
58 25 0010	10*	1/2	9x12	33	24	17,5	100	147

* auf Anfrage auch als linksblockierte Knarre lieferbar


734 Vierkant-Einsteckwerkzeuge



Code	Gr.	"	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	$\Delta\varnothing$ g
58 24 0004	4	1/4	9x12	20	14	17,5	40	71
58 24 0005	5	3/8	9x12	20	14	17,5	80	76
58 24 0010	10	1/2	9x12	20	14	17,5	100	82

734F Vierkant-Einsteckwerkzeuge


- mit fest verbundenem, gesichertem Vierkant



Code	Gr.	"	mm	b mm	h mm	S mm	$\Delta\varnothing$ g
58 24 1004	4	1/4	9x12	22	14	17,5	72
58 24 1005	5	3/8	9x12	22	14	17,5	75

725L/5 Einsteckknarre

- umschaltbar
- 30 Zähne
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (siehe Hinweis S. 201)



Code	"	mm	b mm	h mm	S mm	max. N-m	$\Delta\varnothing$ g
58 15 1005	3/8	9x12	27,5	19,6	45	100	164