

# brennenstuhl®

professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler R23050, 6,7m H07RN-F 3G1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0, 23500lm



## Technische Daten

Artikelnummer:	9171411900	Kabellänge:	6,7 m
EAN:	4007123674749	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0
VPE:	1	Schutzklasse:	II
Lichtstrom:	23.500 lm	Schutzart (IP):	IP65
Leistung:	185 W	Farbe:	schwarz, orange
Farbtemperatur:	6.500 K	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Wirkungsgrad:	127 lm/W	Produktgewicht (ohne Verpackung):	7,63 kg
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	40 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	25 cm
		Produktlänge (ohne Verpackung):	48 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	10,3 kg

<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	42,5 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	30,5 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	52,5 cm

## Produkttexte

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung, IP65, IK08.

- \* Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- \* Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- \* Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion sowie einstellbaren Schaltstufen : 25/50/75/100.
- \* Hohe Schlagfestigkeit: IK 08.
- \* Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- \* Inklusiver Halterung für Stativmontage und robuster Transporttasche.
- \* Empfohlenes Zubehör: Stativ LED Strahler Stativ TS 300 (9171991100).