

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0BE22-0VA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	20,0 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	60,0 mm
Höhe	250,0 mm
Tiefe	130,0 mm
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	2,4 kg

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	0,25 ... 10,00 mm <sup>2</sup>

#### Lastseitig

Ausführung	Schraubanschluss
Leitungslänge	20,00 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Am Gehäuse über Schraubbolzen M6
------------	----------------------------------