

VARIOfit Reifenwagen

für 8 Reifen (Breite 275 mm) Reifen mit einem \varnothing von 540 - 820 mm, Traglast 300 kg, 2 Etagen, Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar, Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 139153



VARIOfit Reifenwagen

Reifen aus dem Lager direkt an den Einsatzort bringen

Reifenwagen

- für 8 Reifen (Breite 275 mm) Reifen mit einem \varnothing von 540 - 820 mm
- Traglast 300 kg
- 2 Etagen
- Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar
- Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm
- Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Räder mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Höhe	1430 mm
Wagentyp	Reifenwagen	Länge	780 mm
Traglast	300 kg	Breite	1205 mm
Kapazität Reifen	8 Reifen (Breite 275 mm)	Euronorm	nein
für Reifen Ø	540-820 mm	Material	Stahl
Plattform	offen	Material Verarbeitung	verschweißt
Etagen Anzahl	2 Stück	Lenkstange	nein
Böden / Ebenen Funktion	Reifenträger breitenverstellbar	Oberfläche	pulverbeschichtet
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	TPE	Radanordnung	rechteckig
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz	Garantie	12 Jahre
Radlager	Präzisions-Rillenkugellager	Gewicht	34 kg

Zubehör

139155		Traversen für Reifenregal, Breite x Tiefe 1225 x 646 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, aus Stahl
139156		Distanzstück für Reifenregal
139158		Ziehbügel für Reifenregal
139159		Erweiterungsrohr für Reifenregal, Länge 1220 mm
139161		Kantenschutz für Reifenregal, Aus Kunststoff
139162		Kantenschutz für Reifenregal, Aus Kunststoff

Dazu passt auch ...

139155		Traversen für Reifenregal, Breite x Tiefe 1225 x 646 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, aus Stahl
139156		Distanzstück für Reifenregal
139158		Ziehbügel für Reifenregal
139159		Erweiterungsrohr für Reifenregal, Länge 1220 mm
139161		Kantenschutz für Reifenregal, Aus Kunststoff
139162		Kantenschutz für Reifenregal, Aus Kunststoff

210654		<p>Reifenregal, Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg, 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung</p>
504734		<p>Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen</p>
507325		<p>Rangier-Wagenheber, Hublast 3000 kg, Hubbereich 395 mm</p>
520197		<p>Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau</p>