

Bauer

Wasserdichter Kippwagen

KW-ET 400

Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231519

Bauer wasserdichter Kippwagen KW-ET 400

schnelles Entleeren durch abgeschrägte Schüttwand

Wasserdichter Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm
- Schüttkantenhöhe 740 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 91 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Seitenbleche Vollblech
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 1 Lenkrolle + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Behältertyp | Kippbehälter | unterfahrbar | ja |
| Inhalt | 0,4 m ³ | Unterbau | Rollen und Einfahrtaschen |
| Höhe | 1090 mm | Einfahrtaschenhöhe | 55 mm |
| Länge | 1320 mm | Einfahrtaschenbreite | 170 mm |
| Breite | 900 mm | Einfahrtaschenabstand | 465 mm |
| Traglast | 300 kg | Griff | Schiebebügel |
| Höhe Schüttkante | 740 mm | Oberfläche | lackiert |
| Material | Stahl | Farbe | mausgrau // RAL7005 |
| Material Eigenschaft | öl- und wasserdicht | Rollen Anzahl / Art | 2 Räder und 1 Lenkrolle |
| Wand Ausführung | Vollblech | Bereifung | Vollgummi |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | umlaufende gekantete Randverstärkung | Durchmesser Rad | 250 mm |
| Kippsicherung | Federkippsicherung | Rad Ausstattung | Lenkrolle mit Feststeller |
| ebenerdige Entleerung | ja | Gewicht | 91 kg |

Zubehör

500413



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,4 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung