


**bott**

## Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1500 x 600 mm, Tischplatte aus Stahl, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot



**Artikelnummer: 231762**

### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1500 x 600 mm
- Tischplatte aus Stahl
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schrank, 1 Ablageboden
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert





## Technische Details

Möbeltyp Tisch

Oberfläche Gestell pulverbeschichtet

Tischtyp	Werkbank	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Gestellform	4-Fußgestell	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	910 mm	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Breite	1500 mm	Türen Anzahl	1 Stück
Tiefe	600 mm	Türtyp	Flügeltür
höhenverstellbar	nein	fahrbar	nein
Werkbank Ausstattung	1 Schrank, 1 Ablageboden	Anlieferung	fertig montiert
Material Platte	Stahl	Gewicht	71,31 kg
Material Gestell	Stahl		

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundstuhlsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen