

PAVOY

Schubladenschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 4 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401385



PAVOY Schubladenschrank Basis

mit Einfachauszug





Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- 4 Schublade(n)
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	85 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahlblech	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Auszugssperre	ja
Höhe	900 mm	abschließbar	ja
Breite	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 200 mm	4 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	30 kg	Garantie	10 Jahre
Schrank Ausstattung	Schubladen	Gewicht	43 kg
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert		

Zubehör

527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken
700010		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2
700012		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2
700015		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 2

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau