

HSM SECURIO B24

1,9 x 15 mm mit Öler

HSM®



Artikelnummer	17821110	Durchsatzleistung pro h	19 kg
EAN Code	4026631035224	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320703
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-5 T-5 E-4 F-2	Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	4	Spannung	230 V
Schnittbreite	1,90 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	15,00 mm	Tiefe	317,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	9 - 11 Blatt	Breite	395,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	11 - 13 Blatt	Höhe	605,0 mm
Eingabebreite	240,0 mm	Gewicht	22,5 kg
Behälter-/Auffangvolumen	34,0 l	Farbe	weiss
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.