


## LED Blossom

- Professionelle LED-Arbeitsplatzleuchte
- 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inklusiv Memory-Funktion
- Doppelarm für grosse Ausladung
- Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts
- Klares, neutralweisses Licht



### Technische Daten

Leistung:	6.7 W
Gewichteter Energieverbrauch:	7 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	372 Lumen
Lichtausbeute:	56 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	1218 Lux (Messabstand 40 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 90
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Ausladung:	max. 770 mm
Höhe:	max. 750 mm
Armlänge:	465 mm x 295 mm
Leuchtenfuss:	Ø 180 mm
Leuchtenkopf:	Ø 105 mm
Kabellänge:	2.20 m
Nettogewicht:	1.15 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: G

**Artikel-Nummer:** 41-5010.692 silber

### **Austauschbarkeit**

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

### **Datenprüfung**

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.



**styro GmbH**  
Industriestrasse 2  
D-91583 Schillingsfürst  
www.styro.de