



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 28DG1 Einhängboden für Kommissionierwagen



Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagrecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 80 kg

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	80
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	610
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtbreite (mm)	610
Gewicht (kg)	5,5
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87169090
GTIN	4017976281919