

SPANPLATTENSCHRAUBE, PAN-HEAD 3,5 X 20 MM, T10
Artikelnummer: 191206

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, aus Stahl gehärtet, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Innensechsrund-Antrieb für TX-Werkzeuge. Ausführung: Ø: 3,5 mm; Länge: 20 mm; für TX-Antrieb: T15; VE: 200.



| Merkmal | Wert |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Länge | - mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgüte | 8.8 (Stahl) |
| Farbe | Zink |
| Oberflächenbehandlung | beschichtet |
| Schraubsystem | Innensechsrund TX |
| Bitgröße | 10 |
| Mit Unterlegscheibe und Dichtring | Nein |
| Gewindeart | grob |
| Gehärtet | Nein |
| Gewindelänge | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 3.5 mm |
| Kopfform | Panhead |
| Mit festem Flansch | Nein |
| Senkkopf | Nein |
| Spitzenform | spitz |
| Schaftdurchmesser | - mm |
| Abstandsgewinde | Nein |
| Streifenmagazinverpackung | Nein |
| Mit Bohrspitze | Nein |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Mit lochvergrößernden Flügeln | Nein |
| Mit Antihftbeschichtung | Nein |
| Mit Pin im Schraubenschlitz | Nein |
| Fixiergewinde | Nein |
| Spitze mit Fräsrippen | Nein |
| Gewindeverteilung | Vollgewinde |
| Kombigewinde | Nein |
| Mit Fräsrippen unter dem Kopf | Nein |
| Unterschiedliches Material der... | Nein |
| Kopfbohrung | Nein |
| Mit Schaftrippen | Nein |
| Ansenkung | - ° |
| | - mm |

GTIN: 4021103912065

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de